


Anslutningskabel hona

ADOGH040MSS0002F03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E10915

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC / < 300 DC
---------------------	-----	---------------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklass		IP 67
----------------	--	-------

Mekaniska data

Mått	[mm]	15 x 15 x 43
------	------	--------------

Material		TPU
----------	--	-----

Gjuten-body material		TPU
----------------------	--	-----

Material mutter		Mässing, nonstick-beläggning
-----------------	--	------------------------------

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

E10521



Anslutningskabel hona


ADOGH040MSS0002F03

Elektrisk anslutning


kabel: 2 m, PVC, orange, Ø 5 mm; strålbehandlad; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, nonstick-beläggning



Anslutning



BN =	Ledarfärger :
BK =	brun
BU =	svart
	blå