

Anslutningskabel

VDOAH042MSS0002A03STGH030MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
---------------------	-----	------------

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
----------------------	-----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Mekaniska data

Material	PUR
----------	-----

Gjuten-body material	PUR
----------------------	-----

Material mutter	Mässing, förnicklad
-----------------	---------------------

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

E10528



Anslutningskabel

VDOAH042MSS0002A03STGH030MSS

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm



Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (180 x Ø 0,05 mm)

Anslutning



BK = Ledarfärger :
BN = svart
BU = brun
BU = blå

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm

