


Anslutningskabel hona

ADOAH040MSS07,5E03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC / < 300 DC
---------------------	-----	---------------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...70
----------------------	------	----------

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Mekaniska data

Mått	[mm]	27 x 15 x 39
------	------	--------------

Material	TPU
----------	-----

Gjuten-body material	TPU
----------------------	-----

Material mutter	Mässing, förnicklad
-----------------	---------------------

Anmärkning


Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 7,5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad




E10532



Anslutningskabel hona

ADOAH040MSS07,5E03

Anslutning



BN =	Ledarfärger :
BK =	brun
BU =	svart
	blå