


Anslutningskabel hona

ADOGH040MSS07,5E03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC / < 300 DC
---------------------	-----	---------------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Mått	[mm]	15 x 15 x 43
Material		TPU
Gjuten-body material		TPU
Material mutter		Mässing, förnicklad

Anmärkning


Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 7,5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad




E10533



Anslutningskabel hona

ADOGH040MSS07,5E03

Anslutning



BN =	Ledarfärger :
BK =	brun
BU =	svart
	blå