


Anslutningskabel hona

ADOGF030MSS0002E03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 60 AC / < 75 DC
---------------------	-----	-------------------

Skyddsklass	III
-------------	-----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Mekaniska data

Material	TPU
----------	-----

Gjuten-body material	TPU
----------------------	-----

Material mutter	Mässing, förnicklad
-----------------	---------------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

E10537



Anslutningskabel hona

ADOGF030MSS0002E03

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad

Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad



Anslutning



BK =	Ledarfärger :
BN =	svart
BU =	brun
	blå