


Anslutningskabel hona

ADOGF030PLS0005A03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E11487

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...55 DC
Skyddsklass		III

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Material	PUR
Gjuten-body material	PUR
Material mutter	Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

E10542



Anslutningskabel hona


ADOGF030PLS0005A03

Elektrisk anslutning


kabel: 5 m, PUR / PVC, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm²

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad



Anslutning



BN =	Ledarfärger :
BK =	brun
BU =	svart
	blå