

Anslutningskabel hona

ADOAF032ZDS0005A03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning [V] 10...30 DC

Skyddsklass III

Utgångar

Elektriskt utförande PNP

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -25...90

Kapslingsklass IP 67

Mekaniska data

Mått [mm] 17 x 10 x 26

Material PUR

Gjuten-body material PUR

Material mutter formgjuten zink

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

Anmärkning

Förpackning 1 antal

E10547



Anslutningskabel hona


ADOAF032ZDS0005A03

Elektrisk anslutning


kabel: 5 m, PUR / PVC, svart, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink



Anslutning



BN =	Ledarfärger :
BK =	brun
BU =	svart
	blå