


## Anslutningskabel

VDOAG032--S00,3A03STGH030MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



## Elektriska data

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
| Skyddsklass             | III        |

## Utgångar

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Elektriskt utförande | PNP |
|----------------------|-----|

## Driftförhållanden

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
| Kapslingsklass            | IP 67    |

## Mekaniska data

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material             | PUR                 |
| Gjuten-body material | PUR                 |
| Material mutter      | Mässing, förnicklad |

## Displayer / manöverelement

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| Display | Utgångsstatus | 1 x LED, gul  |
|         | drift         | 1 x LED, grön |

## Anmärkning

|             |         |
|-------------|---------|
| Förpackning | 1 antal |
|-------------|---------|



## Anslutningskabel

VDOAG032--S00,3A03STGH030MSS

### Elektrisk anslutning - hankontakt


Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad



### Elektrisk anslutning

kabel: 0,3 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )


### Anslutning



### Elektrisk anslutning - Buchse



### Anslutning



# E10551



## Anslutningskabel

VDOAG032--S00,3A03STGH030MSS

### Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, vinklad; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad