


Anslutningskabel hona

ADOGH040MSS0020E03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC / < 300 DC
---------------------	-----	---------------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-20...70
----------------------	------	----------

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Mekaniska data

Mått	[mm]	15 x 15 x 35
------	------	--------------

Material	PA 6.6
----------	--------

Gjuten-body material	PA 6.6
----------------------	--------

Material mutter	POM
-----------------	-----

Anmärkning


Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 20 m, PVC, gul, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PA 6.6; Låsning: POM



E10560



Anslutningskabel hona

ADOGH040MSS0020E03

Anslutning



BK =	Ledarfärger :
BN =	svart
BU =	brun
	blå