

E10561




Anslutningskabel hona

ADOAH042MSS0010E03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E10635
Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...70
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Mått	[mm]	29 x 15 x 44
Material		PA 6.6
Gjuten-body material		PA 6.6
Material mutter		Mässing, förnicklad
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
Anmärkning		
Förpackning		1 antal

E10561



Anslutningskabel hona

ADOAH042MSS0010E03

Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 4,5 mm; strålbehandlad; 3 x 0,34 mm²

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PA 6.6; Låsning: Mässing, förnicklad



Anslutning



BN =	Ledarfärger :
BK =	brun
BU =	svart
	blå