


Adapter

VSTGH040ALS0000-04STGH040ALS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
---------------------	-----	------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-20...70
----------------------	------	----------

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Mekaniska data

Material	Aluminium
----------	-----------

Gjuten-body material	Aluminium
----------------------	-----------

Material mutter	Aluminium
-----------------	-----------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: Aluminium; Låsning: Aluminium





Adapter

VSTGH040ALS0000-04STGH040ALS

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: Aluminium; Låsning: Aluminium



Anslutning

