


Anslutningskabel hona

ADOAH042MSS0007E03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
---------------------	-----	------------

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
----------------------	-----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-20...70
----------------------	------	----------

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Mekaniska data

Mått	[mm]	29 x 15 x 44
------	------	--------------

Material	PA 6.6
----------	--------

Gjuten-body material	PA 6.6
----------------------	--------

Material mutter	Aluminium
-----------------	-----------

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

E10565



Anslutningskabel hona

ADOAH042MSS0007E03

Elektrisk anslutning


kabel: 7 m, PUR, orange, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PA 6.6; Låsning: Aluminium



Anslutning



BN =	Ledarfärger :
BK =	brun
BU =	svart
	blå