


Adapter hankontakt

ESTGH040MSS0,08E04 (PG13,5)

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



1 O-ring

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC / < 300 DC
---------------------	-----	---------------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-40...85
----------------------	------	----------

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Mekaniska data

Anslutningsgånga	PG 13.5
------------------	---------

Material	Mässing förnicklad
----------	--------------------

Gjuten-body material	Mässing, förnicklad
----------------------	---------------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 0,08 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: Mässing, förnicklad



E10571



Adapter hankontakt

ESTGH040MSS0,08E04 (PG13,5)

Anslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK