

Anslutningskabel hona

ADOAH050MSS0005A05

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: EVC074

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Anslutningsspänning [V] < 30 AC / < 36 DC

Utgångar

Elektriskt utförande PNP

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -25...90

Kapslingsklass IP 67

Mekaniska data

Mått [mm] 27 x 15 x 39

Material TPU

Gjuten-body material TPU

Material mutter Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning 1 antal

E10589



Anslutningskabel hona

ADOAH050MSS0005A05

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PUR / PVC, orange, Ø 5,2 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad



Anslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

BN =	Ledarfärger :
BK =	brun
BU =	svart
WH =	blå
	vit