


Anslutningskabel hona

ADOAH042VAS0005E03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
---------------------	-----	------------

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
----------------------	-----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Mekaniska data

Material	PUR
Gjuten-body material	PUR
Material mutter	rostfritt stål (1.4305 / 303)

Anmärkning


Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: rostfritt stål (1.4305 / 303)



E10590



Anslutningskabel hona

ADOAH042VAS0005E03

Anslutning



BK =	Ledarfärger :
BN =	svart
BU =	brun
	blå