


Anslutningskabel hona

ADOAH042VAS0050E03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
---------------------	-----	------------

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
----------------------	-----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Mekaniska data

Material	TPU transparent
----------	-----------------

Gjuten-body material	TPU, transparent
----------------------	------------------

Material mutter	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
-----------------	----------------------------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

E10594



Anslutningskabel hona

ADOAH042VAS0050E03


Elektrisk anslutning

kabel: 50 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²


Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, transparent; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348);

Åtdragningsmoment: 0,5 Nm



Anslutning



BK = Ledarfärger :
BN = svart
BU = brun
 blå