


Anslutningskabel

VDOAF030MSS00,6A03STGF030MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E11325

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Anslutningsspänning [V] < 60 AC/DC

Skyddsklass III

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -25...90

Kapslingsklass IP 68

Mekaniska data

Material PUR

Gjuten-body material PUR

Material mutter formgjuten zink, förnicklad

Anmärkning

Förpackning 1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink, förnicklad






Anslutningskabel

VDOAF030MSS00,6A03STGF030MSS

Elektrisk anslutning

kabel: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink, förnicklad

