


E10616



Anslutningskabel hona

ADOAH042ZDS0005A04

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning [V] 10...30 DC

Utgångar

Elektriskt utförande PNP

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -25...90

Kapslingsklass IP 67

Mekaniska data

Mått [mm] 36 x 15 x 26

Material PUR

Gjuten-body material PUR

Material mutter formgjuten zink, förnicklad

Anmärkning

Förpackning 1 antal

E10616



Anslutningskabel hona

ADOAH042ZDS0005A04

Elektrisk anslutning


kabel: 5 m, PVC, svart, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink, förnicklad



Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	vit