


# E10617



## Anslutningskabel

VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



| Elektriska data            |               |                             |
|----------------------------|---------------|-----------------------------|
| Anslutningsspänning        | [V]           | 10...30 DC                  |
| Skyddsklass                |               | III                         |
| Utgångar                   |               |                             |
| Elektriskt utförande       |               | PNP                         |
| Driftförhållanden          |               |                             |
| Omgivningstemperatur       | [°C]          | -25...90                    |
| Kapslingsklass             |               | IP 68                       |
| Mekaniska data             |               |                             |
| Mått                       | [mm]          | 15 x 15 x 46                |
| Material                   |               | PUR                         |
| Gjuten-body material       |               | PUR                         |
| Material mutter            |               | formgjuten zink, förnicklad |
| Displayer / manöverelement |               |                             |
| Display                    | Utgångsstatus | 1 x LED, gul                |
|                            | drift         | 1 x LED, grön               |
| Anmärkning                 |               |                             |
| Förpackning                |               | 1 antal                     |

## Anslutningskabel

VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS

### Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink, förnicklad



### Elektrisk anslutning

kabel: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (182 x Ø 0,05 mm )

### Anslutning



### Elektrisk anslutning - Buchse



### Anslutning



# E10617



## Anslutningskabel

VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS

### Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, vinklad; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink, förnicklad