


Lös honkontakt

SDOAF030ZDSFKPK

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 60 AC/DC
Skyddsklass	III

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...70
Kapslingsklass	IP 67

Mekaniska data


Mått [mm]	25 x 13 x 42
Material	PA
Gjuten-body material	PA
Material mutter	ZnAl/Ni

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Låsning: ZnAl/Ni



E10619

Lös honkontakt

SDOAF030ZDSFKPK



Anslutning

