


## Lös honkontakt

SDOGF030ZDSFKPK

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E11552

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



## Elektriska data

Anslutningsspänning [V] &lt; 60 AC/DC

Skyddsklass III

## Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -25...70

Kapslingsklass IP 67

## Mekaniska data

Mått [mm] 13 x 13 x 44

Material PA

Gjuten-body material PA

Material mutter ZnAl/Ni

## Anmärkning

Förpackning 1 antal

## Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Låsning: ZnAl/Ni



# E10620

## Lös honkontakt

SDOGF030ZDSFKPK



### Anslutning

