

Anslutningskabel hona

ADOGG030--S0010A03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

No scale drawing available

Applikation

Speciella egenskaper

Halogenfri

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Skyddsklass

III

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklass

IP 65

Mekaniska data

Mått

[mm]

8 x 8 x 31

Material

TPU

Gjuten-body material

TPU

Anmärkning

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, PUR / PVC, Halogenfri, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU



E10623



Anslutningskabel hona

ADOGG030--S0010A03

Anslutning



BK =	Ledarfärger :
BN =	svart
BU =	brun
	blå