


Anslutningskabel

VDOAH042ZDS00,3A03STGH030ZDS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
---------------------	-----	------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklass	IP 68
----------------	-------

Mekaniska data

Material	PUR
Gjuten-body material	PUR
Material mutter	formgjuten zink, förnicklad

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink, förnicklad






Anslutningskabel

VDOAH042ZDS00,3A03STGH030ZDS

Elektrisk anslutning

kabel: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink, förnicklad

