


Anslutningskabel

VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
---------------------	-----	------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-20...70
----------------------	------	----------

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Mekaniska data

Material	PA 6.6
----------	--------

Gjuten-body material	PA 6.6
----------------------	--------

Material mutter	formgjuten zink, förnicklad
-----------------	-----------------------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PA 6.6; Låsning: formgjuten zink, förnicklad



E10631




Anslutningskabel

VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PA 6.6; Låsning: formgjuten zink, förnicklad

