


## Anslutningskabel hona

ADOGH040VAS0005A03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: EVC002

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



## Elektriska data

|                     |     |             |
|---------------------|-----|-------------|
| Anslutningsspänning | [V] | < 250 AC/DC |
|---------------------|-----|-------------|

## Driftförhållanden

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgivningstemperatur | [°C] | -25...90 |
| Kapslingsklass       |      | IP 67    |

## Mekaniska data

|                      |      |                               |
|----------------------|------|-------------------------------|
| Mått                 | [mm] | 15 x 15 x 47                  |
| Material             |      | PUR                           |
| Gjuten-body material |      | PUR                           |
| Material mutter      |      | rostfritt stål (1.4305 / 303) |

## Anmärkning

|             |  |         |
|-------------|--|---------|
| Förpackning |  | 1 antal |
|-------------|--|---------|

# E10644



## Anslutningskabel hona

ADOGH040VAS0005A03

### Elektrisk anslutning


kabel: 5 m, PUR / PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (182 x Ø 0,05 mm )

### Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: rostfritt stål (1.4305 / 303)



### Anslutning



|      |               |
|------|---------------|
| BK = | Ledarfärger : |
| BN = | svart         |
| BU = | brun          |
|      | blå           |