


Anslutningskabel

VDOAF032MSS01,5A03STGH030MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Skyddsklass	III

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
----------------------	-----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklass	IP 67

Mekaniska data

Material	PUR
Gjuten-body material	PUR
Material mutter	Mässing, förnicklad

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad






Anslutningskabel

VDOAF032MSS01,5A03STGH030MSS

Elektrisk anslutning

kabel: 1,5 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Anslutning



Elektrisk anslutning - Buchse



Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, vinklad; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad