


Splitbox

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: EBC012

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; guldpläterade stift

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

10...30 DC

Skyddsklass

II

Max. strömbelastning per modul

[A]

4

Max. strömbelastning totalt

[A]

10

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-15...80

Kapslingsklass

IP 67



Splitbox

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS


Mekaniska data		
Mått	[mm]	28 x 60 x 152
Material		TPU
Gjuten-body material		TPU
Antal portar i splitboxen		8
Anslutningstyp		M12

Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	16 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

Anmärkning	
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning - Anslutning


Anslutning: 1 x M23; Gjuten kåpa: TPU; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm



Splitbox

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

Anslutning



E10659



Splitbox

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

Elektrisk anslutning - spår

Anslutning: 8 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm

