




Anslutningskabel hona

ADOGK190MSS0005B19

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
---------------------	-----	------------

Driftförhållanden

Kapslingsklass	IP 65
----------------	-------

Mekaniska data

Mått	[mm]	26 x 26 x 49
Material		Mässing förnicklad
Gjuten-body material		Mässing, förnicklad
Material mutter		Mässing, förnicklad

Anmärkning


Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PUR; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M23; Gjuten kåpa: Mässing, förnicklad; Låsning: Mässing, förnicklad



E10660



Anslutningskabel hona

ADOGK190MSS0005B19

Anslutning

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grön
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	röd
VT =	violett
WH =	vit
YE =	gul