


E10666



Anslutningskabel

VDOAH042MSS00,3A03STGH030MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning [V] 10...30 DC

Utgångar

Elektriskt utförande PNP

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -25...90

Kapslingsklass IP 67

Mekaniska data

Material PUR

Gjuten-body material PUR

Material mutter Mässing, förnicklad

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

Anmärkning

Förpackning 1 antal

E10666



Anslutningskabel

VDOAH042MSS00,3A03STGH030MSS

Elektrisk anslutning - hankontakt


Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm



Elektrisk anslutning

kabel: 0,3 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anslutning



BK = Ledarfärger :
BN = svart
BU = brun
 blå

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm

