


Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

VVSAC041MSS0003B03STGH030MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



1 grå

Elektriska data

Anslutningsspänning [V] < 24 AC/DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -25...90

Kapslingsklass IP 65

Mekaniska data

Material TPU

Gjuten-body material TPU

Material mutter Mässing, förnicklad

Displayer / manöverelement

Display Utgångsstatus 1 x LED, gul

Anmärkning

Förpackning 1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad




Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

VVSAC041MSS0003B03STGH030MSS

Elektrisk anslutning

kabel: 3 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x ventiltyp A DIN, vinklad; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad

