




Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation	
Utförande	med förstärkare
Elektriska data	
Anslutningsspänning [V]	12...40 DC
Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklass	IP 65
Mekaniska data	
Material	TPU
Gjuten-body material	TPU
Material mutter	Mässing, förnicklad
Anmärkning	
Förpackning	1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt	

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad






Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

Elektrisk anslutning

kabel: 1 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x ventiltyp A DIN, vinklad; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad

