


Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



1 grå

Applikation

Utförande

med förstärkare

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

12...40 DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklass

IP 65

Mekaniska data

Material

TPU

Gjuten-body material

TPU

Material mutter

Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad






Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Elektrisk anslutning

kabel: 3 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x ventiltyp A DIN, vinklad; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad

