


Anslutningskabel

VDOGH040MSS0001B04STGH040MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: EVC012

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
---------------------	-----	------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Mekaniska data

Mått	[mm]	15 x 15 x 42
------	------	--------------

Material	TPU
----------	-----

Gjuten-body material	TPU
----------------------	-----

Material mutter	Mässing, förnicklad
-----------------	---------------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad



E10696



Anslutningskabel

VDOGH040MSS0001B04STGH040MSS

Elektrisk anslutning

kabel: 1 m, PUR, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad

