


Anslutningskabel hona

ADOAH050VAS0010E05

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; guldpläterade stift

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]

< 30 AC / < 36 DC

Max. strömbelastning totalt [A]

4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]

-25...100

Kapslingsklass

IP 68

Mekaniska data

Mått [mm]

26,5 x 15 x 38,5

Material

PVC

Gjuten-body material

PVC

Material mutter

rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

Anmärkning

Förpackning

1 antal

E10705



Anslutningskabel hona

ADOAH050VAS0010E05

Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm²

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm



Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
WH =	vit