


Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

10...30 DC

Skyddsklass

II

Max. strömbelastning per modul

[A]

4

Max. strömbelastning totalt

[A]

12

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-15...80

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Mått

[mm]

18 x 54 x 82

Material

TPU

Gjuten-body material

TPU

Antal portar i splitboxen

4

Anslutningstyp

M12

E10711



Splitbox

ZDO4H045MSS0025A07

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	4 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

Anmärkning


Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning


kabel: 25 m, PUR, Halogenfri; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Elektrisk anslutning - spår

Anslutning: 4 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm



Anslutning



	Ledarfärger :
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grön
GN/YE =	grön/gul
GY =	grå
WH =	vit
YE =	gul