

E10713




Anslutningskabel hona

ADOAF030ZDS0005A03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E11490

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 60 AC/DC
Skyddsklass	III

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklass	IP 68

Mekaniska data

Mått [mm]	17 x 10 x 27
Material	PUR
Gjuten-body material	PUR
Material mutter	formgjuten zink

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

E10713



Anslutningskabel hona


ADOAF030ZDS0005A03

Elektrisk anslutning


kabel: 5 m, PUR / PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink



Anslutning



BN =	Ledarfärger :
BK =	brun
BU =	svart
	blå