


Konfektionierbar hankontakt

SSTA050MSSFKPG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E11507

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 30 AC / < 36 DC
---------------------	-----	-------------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-40...85
----------------------	------	----------

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Mekaniska data

Mått	[mm]	40 x 20 x 36
------	------	--------------

Material	PA
----------	----

Gjuten-body material	PA
----------------------	----

Material mutter	Mässing, förnicklad
-----------------	---------------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

E10715



Konfektionierbar hankontakt


SSTA050MSSFKPG

Elektrisk anslutning

klämmor:

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Låsning: Mässing, förnicklad



Anslutning

