

E10718




Anslutningskabel hona

ADOAH042VAS0005A04

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: EVC008
Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 68
Mekaniska data		
Mått	[mm]	36 x 15 x 26
Material		PUR
Gjuten-body material		PUR
Material mutter		rostfritt stål (1.4305 / 303)
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
Anmärkning		
Förpackning		1 antal

E10718



Anslutningskabel hona

ADOAH042VAS0005A04

Elektrisk anslutning


kabel: 5 m, PUR / PVC, svart, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: rostfritt stål (1.4305 / 303)



Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	vit