


Anslutningskabel hona

ADOAH042VAS0005A03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: EVC008

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
---------------------	-----	------------

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
----------------------	-----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklass	IP 68
----------------	-------

Mekaniska data

Mått	[mm]	36 x 15 x 26
------	------	--------------

Material	PUR
----------	-----

Gjuten-body material	PUR
----------------------	-----

Material mutter	rostfritt stål (1.4305 / 303)
-----------------	-------------------------------

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

E10721



Anslutningskabel hona

ADOAH042VAS0005A03

Elektrisk anslutning


kabel: 5 m, PUR / PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: rostfritt stål (1.4305 / 303)



Anslutning



BK =	Ledarfärger :
BN =	svart
BU =	brun
	blå