


Anslutningskabel hona

ADOGH040VAS0005A04

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: EVC002

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC/DC
---------------------	-----	-------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Mått	[mm]	15 x 15 x 47
Material		PUR
Gjuten-body material		PUR
Material mutter		rostfritt stål (1.4305 / 303)

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

E10724



Anslutningskabel hona

ADOGH040VAS0005A04

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PUR / PVC, svart, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: rostfritt stål (1.4305 / 303)



Anslutning



BK =	Ledarfärger :
BN =	svart
BU =	brun
WH =	blå
	vit