


Anslutningskabel hona

ADOAH040VAS0002A03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: EVC004

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 60 AC/DC
---------------------	-----	------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 68

Mekaniska data

Material	PUR
Gjuten-body material	PUR
Material mutter	rostfritt stål (1.4305 / 303)

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: rostfritt stål (1.4305 / 303)



E10727



Anslutningskabel hona

ADOAH040VAS0002A03

Anslutning



BK =	Ledarfärger :
BN =	svart
BU =	brun
	blå