


Anslutningskabel hona

ADOAF032VAS0005A03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Skyddsklass	III

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklass	IP 67

Mekaniska data

Material	PUR
Gjuten-body material	PUR
Material mutter	rostfritt stål (1.4305 / 303)

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

E10728



Anslutningskabel hona

ADOAF032VAS0005A03

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PUR / PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: rostfritt stål (1.4305 / 303)



Anslutning



BK =	Ledarfärger :
BN =	svart
BU =	brun
	blå