

E10774




Lös honkontakt

SDOAH040PLSFKPG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E11509 eller E11658

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Anslutningsspänning [V] < 125 AC / < 150 DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -40...85

Kapslingsklass IP 67

Mekaniska data

Mått [mm] 35 x 20 x 30

Material PBT

Gjuten-body material PBT

Material mutter PA

Anmärkning

Förpackning 1 antal

E10774



Lös honkontakt


SDOAH040PLSFKPG

Elektrisk anslutning

klämmor: ...0,75 mm²; Mantel: Ø 6...8 mm

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PBT; Låsning: PA



Anslutning

