


Anslutningskabel

VDOAH040ZDS0005A04STGH040ZDS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC/DC
---------------------	-----	-------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 68

Mekaniska data

Material	PUR
Gjuten-body material	PUR
Material mutter	ZnAl/Ni

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: ZnAl/Ni





Anslutningskabel

VDOAH040ZDS0005A04STGH040ZDS

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PUR / PVC, svart; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: ZnAl/Ni

