


Anslutningskabel

VDOAH040ZDS0007A03STGH040ZDS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC/DC
---------------------	-----	-------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklass	IP 68
----------------	-------

Mekaniska data

Material	PUR
----------	-----

Gjuten-body material	PUR
----------------------	-----

Material mutter	ZnAl/Ni
-----------------	---------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: ZnAl/Ni



E10780



Anslutningskabel

VDOAH040ZDS0007A03STGH040ZDS

Elektrisk anslutning

kabel: 7 m, PUR / PVC, svart; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: ZnAl/Ni

