


Anslutningskabel hona

ADOGH040ZDS0015A03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC/DC
---------------------	-----	-------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Mått	[mm]	15 x 15 x 47
Material		PUR
Gjuten-body material		PUR
Material mutter		formgjuten zink, förnicklad

Anmärkning


Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 15 m, PUR / PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink, förnicklad




E10783



Anslutningskabel hona

ADOGH040ZDS0015A03

Anslutning



BN =	Ledarfärger :
BK =	brun
BU =	svart
	blå