


Konfektionierbar hankontakt

SSTAA030MSSFKPG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC
---------------------	-----	----------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Mekaniska data

Vikt	[g]	25
------	-----	----

Mått	[mm]	20 x 20 x 58
------	------	--------------

Material	PA
----------	----

Gjuten-body material	PA
----------------------	----

Material mutter	Mässing, förnicklad
-----------------	---------------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

klämmor: ...0,75 mm²; Kabelförskruvning: PG 7

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x 1/2", rak; kodning: C; Gjuten kåpa: PA; Låsning: Mässing, förnicklad



E10788

Konfektionierbar hankontakt

SSTAA030MSSFKPG



Anslutning

