


Lös honkontakt

SDOAH040MSSFKPG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 125 AC / < 150 DC
---------------------	-----	---------------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklass		IP 67
----------------	--	-------

Mekaniska data

Mått	[mm]	36 x 20 x 35
------	------	--------------

Material		PA
----------	--	----

Gjuten-body material		PA
----------------------	--	----

Material mutter		Mässing, förnicklad
-----------------	--	---------------------

Anmärkning


Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

Elektrisk anslutning

klämmor: ...0,75 mm²; Kabelförskruvning: PG 7

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Låsning: Mässing, förnicklad



E10790

Lös honkontakt

SDOAH040MSSFKPG



Anslutning

