

E10791




Lös honkontakt

SDOGH040MSSFKPG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E11508

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Frekvens AC	[Hz]	47...63
Anslutningsspänning	[V]	< 125 AC / < 150 DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Mått	[mm]	20 x 20 x 52,5
Material		PA
Gjuten-body material		PA
Material mutter		Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

E10791



Lös honkontakt

SDOGH040MSSFKPG

Elektrisk anslutning

klämmor: ...0,75 mm²; Mantel: Ø 4...6 mm

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Låsning: Mässing, förnicklad



Anslutning

