


E10801



Anslutningskabel hona

ADOGH040VAS0020E04

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv




Applikation	
Speciella egenskaper	guldpläterade stift
Elektriska data	
Anslutningsspänning [V]	< 250 AC / < 300 DC
Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur [°C]	-25...70
Kapslingsklass	IP 67
Mekaniska data	
Mått [mm]	15 x 15 x 42
Material	TPU
Material mutter	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Anmärkning	
Förpackning	1 antal
Elektrisk anslutning	
kabel: 20 m, PVC, orange; 4 x 0,25 mm ² (32 x Ø 0,1 mm)	
Elektrisk anslutning - Honkontakt	
Anslutning: 1 x M12, rak; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad	

E10801




Anslutningskabel hona

ADOGH040VAS0020E04



Anslutning



Ledarfärger :

BK = svart
BN = brun
BU = blå
GY = grå

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv